



## Hydroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 50, Befogási Ø D1: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302052 10
GTIN	2050001653208
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

#### Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

#### Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

#### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Súly	3,3 kg
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Menet M	M8×1
L <sub>2</sub>	35 mm

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	61,5 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50