



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 50, Befogási Ø D1: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302052 12
GTIN	2050001653215
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Műszaki leírás

Súly	3,3 kg
Ø D ₂	32 mm
Hasznos hossz L ₁	61,5 mm
L ₂	40 mm

A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Menet M	M10×1
Befogási Ø D ₁	12 mm
Hozzávaló közpersely	302140; 302135
Külső Ø D	49,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50