

HOLEX**Hidroplasztikus szerszámbefogó hosszú, karcsú, ADB alak, SK 40, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302085 20
GTIN	4045197146199
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Menet M	M16×1
Hasznos hossz L ₁	91 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
L ₂	34 mm
Ø D ₂	42 mm

Súly	1,3 kg
Befogási Ø D ₁	20 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302155; 302150
Külső Ø D	49,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Szorítócsavar hidropasztikus befogóhoz SK 40	309903 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10