



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 50, Befogási Ø D1: 16mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302052 16 |
| GTIN | 2050001653222 |
| Árucikk kategória | 33W |

Leírás

Kivitel:

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------|
| Súly | 3,3 kg |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80,5 mm |
| L ₂ | 45 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási Ø D ₁ | 16 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 61,5 mm |
| Menet M | M12×1 |
| Külső Ø D | 49,5 mm |
| Állítási út V | 10 mm |
| Befogó | SK 50 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50 | 308605 50 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50 | 308600 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308795 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308760 50 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308615 50 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50 | 308785 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308790 50 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50 | 308720 50 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50 | 308640 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308620 50 |

| | |
|---|-----------|
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50 | 308740 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308650 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308765 50 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50 | 308660 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50 | 308610 50 |