

Hasított közpersely tömített, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 16mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302180 16 |
| GTIN | 4019208190938 |
| Árucikk kategória | 33D |

Leírás

Kivitel:

Tömített (gumidugók).

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantal, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Opcionális tartozék:

343720 sz. hengeres tisztító

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Ø D | 32 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 16 mm |
| Külső Ø | 32 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 32 mm |
| Rendszer körfutási pontossága | 5 μm |
| Termék fajtája | Szűkítőpersely |

