

## Hasított közpersely tömített, Ø 12 mm, Befogási Ø D1: 3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302140 3
GTIN	4019208193144
Árucikk kategória	33D

### Leírás

#### Kivitel:

**Tömített (gumidugók).**

#### Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

#### Opcionális tartozék:

343720 sz. hengeres tisztító

### Műszaki leírás

Ø D	12 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Külső Ø	12 mm
Terméknév attribútum	Ø 12 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$
Termék fajtája	Szűkítőpersely

