



## Hydroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 50, Befogási Ø D1: 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302052 25
GTIN	2050001653246
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

#### Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

#### Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

#### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	48 mm
Ø D <sub>2</sub>	55 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	81 mm

Súly	3,8 kg
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Menet M	M16×1
Külső Ø D	63 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
	308820 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50