



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 50, Befogási Ø D1: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302052 32
GTIN	2050001653253
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	32 mm
Hasznos hossz L ₁	81 mm
Hozzávaló közpersely	302180; 302175
A-méret kinyúlási hossz	100 mm

Súly	4,2 kg
Menet M	M16×1
Ø D ₂	63 mm
L ₂	61 mm
Külső Ø D	70 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302175 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302175 12
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 18 mm	302180 18
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302180 10
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 25 mm	302175 25
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 20 mm	302180 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 20 mm	302175 20
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302175 16
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302180 6
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 25 mm	302180 25
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302180 8
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302175 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 18 mm	302175 18
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302180 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302175 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302180 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302175 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302180 14
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50