

Hasított közpersely tömített, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302160 16
GTIN	4019208190877
Árucikk kategória	33D

Leírás**Kivitel:****Tömített (gumidugók).****Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garanzál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Opcionális tartozék:

343720 sz. hengeres tisztító

Műszaki leírás

Ø D	20 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Külső Ø	20 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 μm
Termék fajtája	Szűkítőpersely

