

**Garant****Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 25/6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273750 25/6   |
| GTIN              | 4045197484598 |
| Árucikk kategória | 21W           |

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Beszúrási szélesség w        | 6 mm                  |
| Csavar                       | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Működő szélesség $L_4$       | 26,5 mm               |
| Beszúrási mélység $t_{\max}$ | 18 mm                 |
| Fejhossz $L_1$               | 39 mm                 |
| Teljes hossz L               | 150 mm                |
| Szárszélesség b              | 25 mm                 |
| Felhasználás módja           | jobbos                |
| belső hűtés                  | nem                   |
| Axiális beszúrási lehetőség  | igen                  |
| Termék fajtája               | Esztergakés           |

**Tartozék**

|  |             |
|--|-------------|
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz<br>50 mm                      | 659874 50   |
| Rögzítőcsavar Típus 7  | 279815 7    |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30                                | 674248 TX30 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |