

Garant**Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 32/3
GTIN	4045197531506
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	26,5 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Fejhossz L_1	33 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	9 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Teljes hossz L	170 mm
Szárszélesség b	32 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600