



## Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302251 3
GTIN	2050001689528
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- Nagy hőállóságú acél.
- 3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.

Üveggyönggyel szórt.

#### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

#### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

### Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Külső Ø D	17 mm
Befogó	SK 40 rövid

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40