




Zsugorbefogó, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302254 10
GTIN	2050001689702
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Üveggyönggyel szórt.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm

354240 6-12

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308801 40

308806 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz
40
