

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302252 16
GTIN	4045197287878
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Külső Ø D	34 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
	302416 32/16

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/16 mm

Zsugorbefogó készülék Típus SU1 354210 SU1

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308630 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 308795 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 308790 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 308765 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/16 mm 302416 25/16

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 308620 40

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40 354225 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 308635 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 308830 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 308785 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 308820 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308625 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 32/16 mm 302410 32/16

Hűtőegység Típus CU1 354215 CU1

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 308760 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 308640 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 308740 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 308650 40

Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási \varnothing -höz 12-20 mm 354240 12-20

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
 $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/16 mm 302410 25/16