



Zsugorbefogó, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302254 12
GTIN	2050001689719
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Üveggyönggyel szórt.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40

354225 40

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

