



Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302251 32
GTIN	2050001689641
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Üveggyönggyel szórt.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	44 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D ₁	32 mm
Külső Ø D	53 mm
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
	308625 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308802 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40