

Garant**Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 32/6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273751 32/6 |
| GTIN | 4045197531575 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Beszúrási mélység t_{\max} | 18 mm |
| Működő szélesség L_4 | 26,5 mm |
| Fejhossz L_1 | 39 mm |
| Beszúrási szélesség w | 6 mm |
| Teljes hossz L | 170 mm |
| Szárszélesség b | 32 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Axiális beszúrási lehetőség | igen |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| 8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm | 659874 50 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659906 1600 |
| Rögzítőcsavar Típus 7 | 279815 7 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30 | 674248 TX30 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm | 659957 1600 |