

Garant**Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302235 10
GTIN	4045197288318
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Külső Ø D	31,4 mm
Befogó	SK 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
	308700 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül,
hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1
20/10 mm

302415 20/10

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
40

308615 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm

354240 6-12

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308806 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40