

Garant**Beszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273755 32/5
GTIN	4045197531605
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

6 mm beszúrási szélességtől t_{\max} -nál ($5 \times$ beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

Műszaki leírás

Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Beszúrási mélység t_{\max}	25 mm
Fejhossz L_1	43 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Működő szélesség L_4	26,5 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szárszélesség b	32 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen

Termék fajtája

Esztergakés

TartozékNyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50

Rögzítőcsavar Típus 7

279815 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600