

**Garant****Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 20/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 20/5
GTIN	4045197484567
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Fejhossz $L_1$	38 mm
Beszúrási szélesség w	5 mm
Beszúrási mélység $t_{\max}$	15 mm
Működő szélesség $L_4$	21,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szárszélesség b	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Rögzítőcsavar Típus 7	279815 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600