

Garant**Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 16/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273751 16/4
GTIN	4045197484703
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Csavar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási mélység t_{\max}	12 mm
Fejhossz L_1	35 mm
Működő szélesség L_4	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szárszélesség b	16 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600