


PRYOR

Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 – 9 és A – Z készlet,
Írásmagasság: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085480 4
GTIN	5022044020306
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám **egyszerre több betűvel és számmal** történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm² szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Műszaki leírás

Behelyezhető betű bélyegek száma	9
Bélyegtípus szélessége	4 mm

Bélyegtípus magassága	8 mm
Bélyegtípus hossza	19,05 mm
Írasmagasság	4 mm
Bélyegtartó hossza	39 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/N mm	085481 4/N
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4// mm	085481 4//
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/8 mm	085481 4/8
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4LEER mm	085481 4LEER
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/0 mm	085481 4/0
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/B mm	085481 4/B
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/9 mm	085481 4/9
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/5 mm	085481 4/5
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/M mm	085481 4/M
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/- mm	085481 4/-
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/E mm	085481 4/E
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írasmagasság / karakter 4/H mm	085481 4/H
	085481 4/P

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/P mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/. mm

085481 4/.

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/7 mm

085481 4/7

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/, mm

085481 4/,

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/S mm

085481 4/S

Beütőbetű tartó, külön, a 085480 sz. készlethez
Betűmagassághoz 4-5 mm

085482 4-5

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/Q mm

085481 4/Q

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/C mm

085481 4/C

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/W mm

085481 4/W

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/1 mm

085481 4/1

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/L mm

085481 4/L

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/4 mm

085481 4/4

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/D mm

085481 4/D

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/Z mm

085481 4/Z

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/3 mm

085481 4/3

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/U mm

085481 4/U

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/O mm

085481 4/O

085481 4/I

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/l mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/6 mm

085481 4/6

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/J mm

085481 4/J

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/G mm

085481 4/G

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/K mm

085481 4/K

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/X mm

085481 4/X

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/R mm

085481 4/R

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/+ mm

085481 4/+

Cserélhető beütő karakterek.Számkészlet 0 – 9
Írásmagasság 4 mm

085483 4

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/T mm

085481 4/T

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/Y mm

085481 4/Y

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/2 mm

085481 4/2

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/F mm

085481 4/F

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/V mm

085481 4/V

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 4/A mm

085481 4/A