

Garant**Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 12/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 12/3
GTIN	4045197484482
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	12 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Fejhossz L_1	30 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	9 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Rögzítőcsavar Típus 4

279815 4

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500