



Zsugorbefogó, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302254 20
GTIN	2050001689757
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Üveggyönggyel szórt.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	33 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308802 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm

302410 32/20

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm

302416 32/20

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M