

Garant**Beszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
12/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273756 12/3
GTIN	4045197485076
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

6 mm beszúrási szélességtől t_{\max} -nál ($5 \times$ beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	12 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	15 mm
Fejhossz L_1	30 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	12 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Rögzőcsavar Típus 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500