



Zsugorbefogó, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302254 4
GTIN	2050001689665
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Üveggyönggyel szórt.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	15 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogási Ø D ₁	4 mm
Külső Ø D	22 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Alap szárszám befogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40