



## Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302251 12
GTIN	2050001689580
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- Nagy hőállóságú acél.
- 3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.

Üveggyönggyel szórt.

#### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

#### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

### Műszaki leírás

Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 40 rövid

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Alap számbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40