

**Garant****Beszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273755 20/2
GTIN	4045197484796
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Figyelem:**

6 mm beszúrási szélességtől  $t_{\text{max}}$ -nál ( $5 \times$  beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek.  $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

**Műszaki leírás**

Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási szélesség w	2 mm
Működő szélesség $L_4$	21,5 mm
Fejhossz $L_1$	33 mm
Beszúrási mélység $t_{\text{max}}$	10 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szárszélesség b	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 6

279815 6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz  
50 mm

659874 50

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600