

Garant**Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 20/3
GTIN	4045197484505
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Beszúrási mélység t_{max}	9 mm
Fejhossz L_1	33 mm
Működő szélesség L_4	21,5 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szárszélesség b	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600