

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302257 6
GTIN	4045197467706
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Hűtőcsatorna furatokkal** és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Külső Ø D	26,7 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 20/6 mm

302412 20/6

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm

302416 20/6

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308615 40

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm

354235 6-9

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm

354240 6-12

Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm

354236 6-9

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Alap számbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40

354225 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

---

308625 40