

**Garant****„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, Ø DC: 11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268463 11
GTIN	4045197470010
Árucikk kategória	21X

## Leírás

**Kivitel:**

Belső hűtéssel.  
Hengeres szár.

**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

## Műszaki leírás

Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,27 mm
Névleges Ø D	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 32
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 0602..
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	16,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 32	269028 32
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500