

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268467 10
GTIN	4045197470133
Árucikk kategória	21X

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.

Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Esztergáló és fúrószerszámokat **hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.**

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 31
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 05T1..
Furat Ø tűrés D	0/+0,22 mm
Névleges Ø D	10 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szárhossz L _s	42 mm
Hasznos hossz L ₁	22,5 mm
Ø d ₂	16 mm

Kinyúlási hossz L _A	28 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 31	269028 31
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500