

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, Ø DC: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268468 15
GTIN	4045197470232
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Esztergáló és fúrószerszámokat **hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.**

Műszaki leírás

Névleges Ø D	15 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,27 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 33
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 0703..
Szár Ø D _s	20 mm
Szárhossz L _s	50 mm
Hasznos hossz L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Kinyúlási hossz L _A	43 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 33	269028 33
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500