

**CCMW 060204, BUX220, Vágóél kivitel: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265752 M
GTIN	4045197818034
Árucikk kategória	221

**Leírás****Kivitel:**

- **Egyszer használatos kivitel.**
- **Egyélű.**

**Figyelem:**

További váltólapka alakok, méretek és sarokrádiuszok külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Minőség: BUX220

Vágóél kivitel: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Minőség	BUX220
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	CCMW 060204
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	BUX220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz