

**DCMW 11T302, BUX220, Vágóél kivitel: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265766 M
GTIN	4045197818102
Árucikk kategória	221

Leírás**Kivitel:**

- **Egyszer használatos kivitel.**
- **Egyélű.**

Figyelem:

További váltólapka alakok, méretek és sarokrádiuszok külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Minőség: BUX220

Vágóél kivitel: M

Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 200 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Vágóél kivitel	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fogásmélység a _p	0,1 - 0,5 mm
Sarokrídusz	0,2 mm
Minőség	BUX220
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	DCMW 11T302
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	BUX220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz