

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, Ø DC: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268468 18
GTIN	4045197470249
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Esztergáló és fúrószerszámokat hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.**Műszaki leírás**

Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 0903..
Névleges Ø D	18 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 34
Szárhossz L _s	56 mm
Hasznos hossz L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Kinyúlási hossz L _A	53 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 34	269028 34
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500