

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, Ø DC: 18mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268463 18 |
| GTIN | 4045197470041 |
| Árucikk kategória | 21X |

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.
Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Váltólapka 268472 – 268496 sz. | WCHX 0903.. |
| Furat Ø tűrés D | 0/+0,33 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 34 |
| Szár Ø D _s | 25 mm |
| Névleges Ø D | 18 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 27 mm |
| Teljes hossz L | 135 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 34 | 269028 34 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |