

Garant**Zsugorbefogó, SK 40 A = 160, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302258 18
GTIN	4045197288066
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D ₂	33 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40