

**Garant****„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268463 20
GTIN	4045197470058
Árucikk kategória	21X

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.  
Hengeres szár.

**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

**Figyelem:**

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

**Műszaki leírás**

Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 35
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 10T3..
Névleges Ø D	20 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 35	269028 35
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500