

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, jobbos, Ø DC: 26mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268463 26
GTIN	4045197470065
Árucikk kategória	21X

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 1305..
Névleges Ø D	26 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 36
Szár Ø D _s	32 mm
Hasznos hossz L ₁	39 mm
Teljes hossz L	180 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 36	269028 36
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600