

Garant**RC.X 1204, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Árucikk kategória	21G

Leírás

RC.X 1204 HB7120-1 Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VM
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RCMX 1204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz