

Garant**SC.T 09T304, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 09T304 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz