

Garant**SC.T 120408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 120408 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	VM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz