

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268464 10
GTIN	4045197470089
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Névleges Ø D	10 mm
Furat Ø tűrés D	0/+0,22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 31
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 05T1..
Szár Ø D _s	12 mm
Hasznos hossz L ₁	15 mm
Teljes hossz L	90 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 31	269028 31
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500