

Garant**TCMT 16T304, Minőség: HB7120-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260956 HB7120-1
GTIN	4045197818720
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min**Műszaki leírás**

Minőség	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz