

**Garant****TCMT 16T308, Minőség: HB7120-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

TCMT 16T308 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 290 m/min**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 290 m/min
Minőség	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	M
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	VS
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz