

**Garant****TC.T 16T304, Minőség: HB7120-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

TC.T 16T304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz