

Garant**VBMT 110302, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 261142 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818782 |
| Árucikk kategória | 21G |

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 90 - 290 m/min |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Fő felhasználás | M |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Minőség | HB7120-1 |
| Forgácstörő | VS |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | VBMT 110302 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |