

Garant**VBMT 160404, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7120-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz