

Garant**VBMT 160408, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7120-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz